

M8x25mm oogbout met opening van 8,5mm diameter, elektrolytisch verzinkt

CATALOGUSNUMMER

SLEBM8

KENMERKEN

Ontworpen voor de nVent CADDY Speed Link draadkabel of haak



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 195856

Materiaal: Staal


Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Schroefdiameter (Sc): 8

Schroeflengte (L): 25mm

Gatgrootte (HS): 8.5 mm

Lengte (L): 50mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

