

nVent CADDY Speed Link kit voor horizontale overspanningen, 10 m Lengte

CATALOGUSNUMMER

SLK6L10

KENMERKEN

Set bevat voorgesneden stuk elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een voorgeassembleerde haakeindaansluiting en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld

Kan aan de constructie van het gebouw worden bevestigd door een lus te maken en aan staaldraad vast te haken

Haakeindaansluiting is eenvoudig aan ringmoer te bevestigen

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196801

Materiaal: Staal;Zinklegering;Polypropyleen

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt;Thermisch verzinkt

Diameter staalkabel: 6 mm

Lengte staalkabel: 10m

A: 75 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

Hoogte (H): 108 mm

Breedte (W): 41 mm

Dikte (T): 30 mm

Hoek (a): 60 ° Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


De lengte van de staaldraad wordt gemeten vanaf het uiteinde van de staaldraad tot aan het haakeinde van het zadel.

Statische last 1 vertegenwoordigt een puntbelasting in het midden van de overspanning. Statische last 2 vertegenwoordigt een over twee of drie punten verdeelde last op de overspanning. Statische last 3 vertegenwoordigt een over vier of meer punten verdeelde last op de overspanning.

De staalkabel moet worden voorgespannen met behulp van het SL6T spangereedschap voor horizontale overbruggingen.

Horizontale installatie		
Voorspanning	1,000 N	450 N
Statische belasting 1 (F1)	490 N	590 N
Statische belasting 2 (F2)	880 N	1080 N
Statische belasting 3 (F3)	980 N	1180 N
Verticale installatie		
Statische belasting 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

