

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



## KENMERKEN

Met handig sluitmechanisme

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

**Materiaal:** Staal;EPDM-SBR-rubber  
**Afwerking:** Elektrolytisch verzinkt  
**Kleur:** Zwart  
**Temperatuur:** -50 to 110 °C



## SPECIFICATIES

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Staafmaat (RS) | Breedte (W) | Dikte (T) |
|-----------------|---------------|---------------------|-------|----------------|-------------|-----------|
| SXD014          | 400063        | 12 - 14 mm          | 8     | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD019          | 400064        | 15 - 19 mm          | 10    | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD023          | 400065        | 21 - 23 mm          | 15    | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD028          | 400066        | 26 - 28 mm          | 20    | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD035          | 400067        | 32 - 35 mm          | 25    | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD043          | 400068        | 40 - 43 mm          | 32    | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD052          | 400070        | 48 - 52 mm          | 40    | M8, M10        | 20 mm       | 1.5 mm    |
| SXD058          | 589350        | 54 - 58 mm          |       | M8, M10        | 20 mm       | 2 mm      |
| SXD061          | 400071        | 57 - 61 mm          | 50    | M8, M10        | 20 mm       | 2 mm      |
| SXD080          | 400074        | 74 - 80 mm          | 65    | M8, M10        | 20 mm       | 2 mm      |
| SXD091          | 400075        | 83 - 91 mm          | 80    | M8, M10        | 20 mm       | 2 mm      |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Buitendiameter (OD) | NB/DN | Staaftmaat (RS) | Breedte (W) | Dikte (T) |
|-----------------|---------------|---------------------|-------|-----------------|-------------|-----------|
| SXD114          | 400077        | 108 - 114 mm        | 100   | M8, M10         | 23 mm       | 2 mm      |


Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Schroefdiameter (Sc) | Schroeflengte (L) | Statische belasting |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| SXD014          | 400063        | 6                    | 27mm              | 1000N               |
| SXD019          | 400064        | 6                    | 27mm              | 1000N               |
| SXD023          | 400065        | 6                    | 27mm              | 1000N               |
| SXD028          | 400066        | 6                    | 27mm              | 1000N               |
| SXD035          | 400067        | 6                    | 27mm              | 1000N               |
| SXD043          | 400068        | 6                    | 32mm              | 1000N               |
| SXD052          | 400070        | 6                    | 32mm              | 1300N               |
| SXD058          | 589350        | 6                    | 32mm              | 1300N               |
| SXD061          | 400071        | 6                    | 32mm              | 1300N               |
| SXD080          | 400074        | 6                    | 37mm              | 1300N               |
| SXD091          | 400075        | 6                    | 40mm              | 1300N               |
| SXD114          | 400077        | 6                    | 50mm              | 2200N               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

#### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

