


Rechte koppeling



KENMERKEN

Biedt een zeer sterke verbinding met het SPEEDWAY-kabelladderprofiel

Snelle en eenvoudige plaatsing met bijgeleverde bouten en moeren


Voorzien van meerdere slobgaten om een perfecte aansluiting te garanderen



SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	A	B	C
CLSW4CSGA	842010	Staal	Thermisch verzinkt	160 mm	62 mm	2.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

