

Aardingsstroppen, ECFE



Deze aardingsstrip is op maat gesneden en heeft vooraf geponste verbindingsgaten, die de aanschaf en installatie vergemakkelijken.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor aarding en potentiaalvereffening tussen panelen, onderdelen en behuizingsframe.

Lengte: 300 mm.

Materiaal: Elektrolytisch vertind koperdraad van 0,15 mm.

Bedrijfstemperatuur: Tot 105°C.

Verpakkingseenheid: 10 stuks.

Montagevoorschriften: Gebruik de ECF aardverbinding om de aardingsstrip aan het frame te bevestigen.

Materiaal: Koper
Afwerking: Vertind
Dikte: 0.15mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Dwarsprofiel
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Plaatstaal	Vrijstaand, IEC-algemene accessoires	16mm ²
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Plaatstaal	Vrijstaand, IEC-algemene accessoires	25mm ²

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.