

Geventileerde boven- en onderpanelen voor vloerstaande behuizingen, DPCV

Zowel de esthetiek als de IP-klasse van de behuizing worden gehandhaafd wanneer een complete set van deuren en panelen wordt gemonteerd. De ventilatiepanelen bieden ook natuurlijke ventilatie.



KENMERKEN

Omschrijving: Nodig om de resterende ruimte aan de boven- en onderzijde af te dekken. Wordt gebruikt in combinatie met deeldeuren DP

Materiaal: 1

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 20. Wordt geleverd zonder pakking.

Montagevoorschriften: DPCV platen 200 mm in hoogte van de behuizing. Dus voor een 2000 mm hoge behuizing wanneer de DPCV is toegepast, is er een nog 1800 mm ruimte voor deeldeuren/panelen.

Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Gepoedercoat
Kleur:	Lichtgrijs
Kleurcode:	RAL 7035
Dikte:	1.75mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2	Productserie
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Vrijstaand

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoogte 1	Hoogte 2	Productserie
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Vrijstaand
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Vrijstaand

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

