

38 Stalen Oogbevestiging voor draadstang, verzet, M10 aansl.



CATALOGUSNUMMER

038M0010EG

KENMERKEN

Bevestigingsdeel voor bevestigen van stang aan een constructie

Biedt volledige verticale stangverstelling



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 598290

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staafmaat (RS): M10

Buisafmeting: 100" Max

Gatgrootte 1 (HS1): 13 mm

Gatgrootte 2 (HS2): 6.7 mm

Hoogte (H): 85 mm

Breedte (W): 29 mm

C: 30.6 mm

D: 19 mm



Statische belasting: 1112N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Belastingclassificatie afhankelijk van sterkte houten constructie.

Gebruik voor stang van 3/8 inch door leiding van 2 inch twee houtschroeven van model #43. Gebruik voor stang van 3/8 inch door leiding van 4 inch twee constructieschroeven van model #42 van 1/2 inch x 3 inch.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

