

Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 14–20 mm Flens



CATALOGUSNUMMER

EM912SP25

KENMERKEN

Geschikt om kabeldozen of lichte armaturen aan balkflenzen te bevestigen.

Met verschillende bevestigingspunten om voorraad te verminderen

Vereist enkel een hamer om te installeren



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 175760

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour



Flensdikte (FT): 14 - 20 mm

Staafmaat (RS): 6

Statische belasting 1 (F1): 450N

Statische belasting 2 (F2): 110N

Statische belasting 3 (F3): 330N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

