


Draagarm strut montageprofiel type CC, met sleuven, Therm.Verz., 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

CATALOGUSNUMMER

KCC25H0600HD



KENMERKEN

Achterzijde tegen achterzijde op platte montageplaat gelast



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 311825

Type draagprofiel: CC (41 x 41 mm)

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Lengte (L): 600mm

Hoogte (H): 133 mm

Breedte (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm

C: 41 mm


D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Dikte (T): 2.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

