


Speedway kabel ladder gelijk aan kruis



KENMERKEN

Kant-en-klare kruisverbinding voor kabelgoten

Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid

Innovatieve, geïntegreerde SPEEDLOK koppelsysteem

Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie

Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken

Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding

Ontwerp en lay-out diensten, inclusief seismisch

Materiaal: Staal
Afwerking: Thermisch verzinkt




SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	A	B	C	D	E
CL110X150ECHD	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm	110 mm
CL110X300ECHD	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm	110 mm
CL110X450ECHD	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm	110 mm
CL110X600ECHD	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm	110 mm
CL110X750ECHD	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm	110 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	A	B	C	D	E
CL110X900ECHD	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm	110 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

