


Trapeze Sway Brace, strut



KENMERKEN

Seismisch anti-slingersysteem voor trapeze ophangingen

Dankzij de retrofit-mogelijkheid kan de anti-slinger systeem geïnstalleerd worden nadat de trapeze reeds geïnstalleerd is

Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie

Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk

Getest volgens specificaties van FM®



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat (RS)	Breedte (W)	Dikte (T)
CSBR2	404567	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10, 12, 16, 20	81.3 mm	3.4 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	B	C	D	E
CSBR2	404567	133.4 mm	86.4 mm	29 mm	47.8 mm	41.1 mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Verminder, bij het op lengte snijden van het strut profiel, de gemeten lengte met 25mm

Laadvermogen volgens FM					
Onderdeelnummer	Diagonaalsteun	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR2	41 x 41 Strut montageprofiel	4585 N	8060 N	8895 N	9920 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

