

Varistar CP seismische kast voor zware belasting, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D



CATALOGUSNUMMER

10630-048

Kast met IP 55- en EMC-conformiteit voor extreme seismische omgevingen getest volgens Bellcore zone 4 met een dynamisch draagvermogen van 500 kg. Er zijn aangepaste oplossingen met een hogere belasting beschikbaar. De kast wordt veel gebruikt in ICT-toepassingen in gebieden waar aardbevingen kunnen voorkomen, bouw- en scheepvaartfaciliteiten, luchthavens, spoorwegen en nog veel meer.

Andere afmetingen en versies kunnen worden geconfigureerd in de Online Configurator

KENMERKEN

Aardbeving beveiligd tot Bellcore Zone 4, getest met 500 kg per Telcordia GR-63 Core, NEBS-gecertificeerd

Statische belasting/draagvermogen 1600 kg

Type bescherming IP55

Hoge beschermingscapaciteit getest volgens IEC 61587-3, met EN45545-2 brandveiligheidspakking

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 42U

Hoogte: 2000mm

Breedte: 600mm

Diepte: 600mm

Kleur frame: Zwartgrijs

Kleurcode frame: RAL 7021

Materiaal bekleding: Staal

Kleur bekleding: Zwartgrijs

Kleurcode bekleding: RAL 7021

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voldoet aan: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 kernzone 4

Afwerking: Gepoedercoat

Framemateriaal: Staal

Statische belasting: 1600kg

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Frequentie: 50 Hz

Materiaal: Staal

Nettogewicht: 180.164kg

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing

Beschermingsklasse: IP55

Tolerantie voor schokken en trillingen: 5g (force)

Werkt met: Varistar CP

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.