

Panheadschroef, Torx 8, zelfborgend, M2,5 x 6 mm, staal verzinkt; 100 stuks



CATALOGUSNUMMER

24560-159

Torx-schroeven met bolkop met verschillende metrische schroefdraad en lengtes. Met optionele functies zoals aardingsfunctie of zelfborgende schroefdraad.

Panhead-schroef, Torx, St, verzinkt, M2.5 x 6 (gedeeltelijk gecoate schroefdraad om te voorkomen dat de schroef vanzelf losraakt door trillingen)

KENMERKEN

Draai de kopschroef met Torx, zelfborgend

The star-shaped head prevents cam-out



PRODUCTKENMERKEN

Lengte: 6mm

Afwerking: Verzinkt

Hoeveelheid in verpakking: 100

Schroefdraadmaat: M2.5

Materiaal: Staal

Producttype: Schroef

Type: Panheadschroef

Werkt met: Achterplaten; Testadapters

Hoofdtype aandrijving: Torx 8

Head Shape: Panhead

Nettogewicht: 0.03kg

Schroefdraadlengte: 6mm

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Koppel max. 0,2 Nm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.