

RatiopacPRO complete desktoptas, afgeschermd



De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing met EMC-afscherming biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp voor desktoptoepassingen.

KENMERKEN

Desktopbehuizing met vooraf geconfigureerde componenten, conform IEC 60297-3-101; voorbereid voor 19-inch componenten, bijv. plug-in units en euroboards

Afgeschermd

Uitvoering met afdekstrips

Ventilatiesleuf in onderplaat

Achterpaneel geperforeerd

Voldoet aan DIN en 62368-1

EMC-afscherming:	Ja
Productserie:	RatiopacPRO
Producttype:	Omkastings
Statische belasting:	25kg
Type:	Behuizing voor 19 inch onderdelen



SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Afwerking	Hoogte	Materiaal
24572-050	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-051	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-052	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-053	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-054	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-055	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-056	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	132.6mm	Aluminium
24572-064	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium

Catalogusnummer	Constructie voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Afwerking	Hoogte	Materiaal
24572-065	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium
24572-066	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium
24572-067	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium
24572-068	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10, IEEE 1101.11	Geëloxeerd, Gepoedercoat	265.9mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Beschermingsklasse	Breedte
24572-050	IP20	164.4mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-065	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-068	IP20	448.9mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Wijzigingen (speciale kleuren of formaten).

Aangepaste oplossingen (uitsparingen in bovenklep, onderplaat of zijpanelen).

Montageservice vanaf 1 stuk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

