

VITA Conduction gekoelde samenstellingen



Bestel en beheer één onderdeelnummer voor de gehele CCA-eenheid, inclusief markering van onderdelen en labeling van onderdelen, alsmede kaartloks, uittrekmachines, coderingssleutels, EMC-pakkingen en thermische pads.

KENMERKEN

Volledige ontwerpdiensten, inclusief thermische analyse

Snelle turnaround 3D geprinte CCA's en frames voor fit checks

Downloadbare CAD-sjablonen die voldoen aan standaarden - 3 u- en 6 u-sjablonen beschikbaar

Verkrijgbaar in zwarte anodize, chemische film, elektroloze nikkel afwerking

ESD-verpakking beschikbaar



SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Werkt met	Klemkracht	Breedte opening	Ontwerpkennmerk	Thermische prestaties	Profiel
3U260VITA30.1PS-700	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Beter	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0PS-700	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Beter	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2PS-311	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerantiecompensatie	Beter	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2SS-311	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerantiecompensatie	Beter	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	Conductiegekoelde behuizingen	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerantiecompensatie	Beste	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101.2PS-700	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Beter	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1PS-700	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Beter	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0PS-700	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Beter	6.35 x 6.26 mm

Catalogusnummer	Werkt met	Klemkracht	Breedte opening	Ontwerpkenmerk	Thermische prestaties	Profiel
6U260VITA48.2PS-311	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerantiecompensatie	Beter	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2SS-311	Conductiegekoelde behuizingen	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Tolerantiecompensatie	Beter	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2					
Catalogusnummer	Rekhoogte	Voldoet aan	Oriëntatie	Afwerking	Materiaal
3U260VITA30.1PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primair		Aluminium
3U260VITA46.0PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primair		Aluminium
3U260VITA48.2PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primair	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA48.2SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secundair	Black Anodized	Aluminium
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				Aluminium
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		Primair		Aluminium
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primair		Aluminium
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primair		Aluminium
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primair	Black Anodized	Aluminium
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secundair	Black Anodized	Aluminium

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Van tijd tot tijd kan nVent zijn productspecificaties aanpassen om te voldoen aan toepasselijke industriële, militaire of andere relevante normen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen geannuleerde of vervangen militaire specificaties worden gecertificeerd volgens de meest recente of vervangende specificaties. Producten die in overeenstemming met dergelijke specificaties zijn vervaardigd, worden geacht volledig in overeenstemming te zijn, ongeacht of u op de hoogte bent gesteld van dergelijke wijzigingen, zelfs als deze afwijken van de oorspronkelijke specificatie of de wijzigingen waarnaar de klant verwijst.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

