


Hammer flensklips, sidemontering, S301, 14-20 mm flens



KATALOGNUMMER

4H912S1

FUNKSJONER

Muliggjør festing av vaier, S-kroker, kjetting, nVent CADDY Speed Link eller andre montasjer på flenser og profiler

Passer de fleste bjelker

Installeres med kun en hammer

PRODUKTEGENSKAPER


Artikkelnummer: 179630

Materiale: Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)

Flenstykkelse (FT): 14 - 20 mm

Hullstørrelse (HS): 7.1 mm

Statisk belastning: 650N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

