

Ekstra kraftig rørklemme per DIN 3567, Vanlig, 60,3mm dia, 2" Rør, 50 DN

KATALOGNUMMER

DIN060PL

FUNKSJONER

For høye statiske krav i industribygging

Egnet for bruk med fastpunkter

Kan sveises på en T-bjelke for å skape et glideelement



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 400160

Materiale: Stål

Overflate: Standard

Ytre diameter (OD): 60.3 mm

Rørstørrelse: 2" Min


NB/DN: 50

Hullstørrelse (HS): 14 mm

Bredde (W): 40 mm

Tykkelse (T): 6 mm

A: 108 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

