

Kabel/kanalklips, 42 mm maks. ytre diam.



KATALOGNUMMER

K20

FUNKSJONER

Fester kabelrør til stang, vaier eller flens

Kan også brukes til fleksible metallrør, armerte kabler, bærbare kabler, kontrollrør og overføringskabler

Tilgjengelig for EMT-, stive, ENT-, IMT-, MC/AC- og aluminiumskabelrør

Installasjonsverktøy er ikke nødvendig



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170690

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Ytre diameter (OD): 42 mm Max

Statisk belastning 1 (F1): 220N

Statisk belastning 2 (F2): 445N

Statisk belastning 3 (F3): 100N


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kan kreve dedikert innføringsledning/stag og EC311. Rådfør deg med kommunen.

Kun for horisontal bruk ved installasjon av kabelrør.

Delenummer	Ytre diameter	Flenstykkelse
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

