

ekstra kraftig rørklemme, Malt, Jernoksydfarge, 88-90 mm OD, 3" Rør, 80 DN

KATALOGNUMMER

SSG090R0

FUNKSJONER

For høye statiske krav i industribygging

Egnet for bruk med fastpunkter



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 574670

Materiale: Stål

Overflate: Lakkert;Rød oksid

Ytre diameter (OD): 88 - 90 mm

Rørstørrelse: 3"

NB/DN: 80

Hullstørrelse (HS): 11 mm

Skruediameter (Sc): 10 mm

Skruelengde (L): 40mm

Statisk belastning: 1200N

Bredde (W): 40 mm




Tykkelse (T): 4 mm

A: 126 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning refererer til et komplett sett med ekstra kraftige rørklemmer holdt på plass med indikerte skruer i henhold til ISO 4014 og tilsvarende sekskantmuttere i henhold til ISO 4032 (for ytterligere informasjon, se Standard SSG 7075E).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

