

U-bolt, S316, 219 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M10 Stag

KATALOGNUMMER

UB4N219M10S6

FUNKSJONER

Komplett med 4 mutre



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 599354

Materiale: Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)


Ytre diameter (OD): 219 mm

Rørstørrelse: 8"

NB/DN: 200

Stangstørrelse (RS): M10

Høyde (H): 286 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

