


U-bolt, Stål, EG, 323 mm OD, 12" Rør, 300 DN, M10 Stag

KATALOGNUMMER

UB4N323M10

FUNKSJONER

Komplett med 4 mutre



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 599343

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert


Ytre diameter (OD): 323 mm

Rørstørrelse: 12"

NB/DN: 300

Stangstørrelse (RS): M10

Høyde (H): 389 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

