

Fire hull Flat Gusset Tee brakett

FUNKSJONER


Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrutkanaler



Materiale: Stål

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Overflate	Hullstørrelse (HS)	Tykkelse (T)	A	B.
ZEA110	387450	Varmegalvanisert	14 mm	6 mm	132 mm	90 mm
ZEA110EG	387451	Elektrogalvanisert	14 mm	6 mm	137.5 mm	90 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

