

Kraftig rørklemme etter din 3567



FUNKSJONER

For høye statiske krav i industribygging

Egnet for bruk med fastpunkter

Kan sveises på en T-bjelke for å skape et glideelement

Materiale: Stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Hullstørrelse (HS)
DIN021HD	400197	3535506	Varmegalvanisert	21.3 mm	15	11.5 mm
DIN021PL	400149	3535831	Standard	21.3 mm	15	11.5 mm
DIN027HD	400199	3535507	Varmegalvanisert	26.9 mm	20	11.5 mm
DIN027PL	400151	3535832	Standard	26.9 mm	20	11.5 mm
DIN034HD	400201	3532886	Varmegalvanisert	33.7 mm	25	11.5 mm
DIN034PL	400153	3535833	Standard	33.7 mm	25	11.5 mm
DIN042HD	400203	3535849	Varmegalvanisert	42.4 mm	32	11.5 mm
DIN042PL	400155	3535834	Standard	42.4 mm	32	11.5 mm
DIN048HD	400205	3535851	Varmegalvanisert	48.3 mm	40	11.5 mm
DIN048PL	400157	3535835	Standard	48.3 mm	40	11.5 mm
DIN060HD	400208	3535852	Varmegalvanisert	60.3 mm	50	14 mm
DIN060PL	400160	3535836	Standard	60.3 mm	50	14 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Hullstørrelse (HS)
DIN076HD	400210	3536703	Varmegalvanisert	76.1 mm	65	14 mm
DIN076PL	400162	3535837	Standard	76.1 mm	65	14 mm
DIN089HD	400212	3532887	Varmegalvanisert	88.9 mm	80	14 mm
DIN089PL	400164	3535838	Standard	88.9 mm	80	14 mm
DIN102HD	400214		Varmegalvanisert	102 mm	90	18 mm
DIN102PL	400166	3535779	Standard	102 mm	90	18 mm
DIN114HD	400216	3536704	Varmegalvanisert	114.3 mm	100	18 mm
DIN114PL	400168	3535839	Standard	114.3 mm	100	18 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Hullstørrelse (HS)
DIN140HD	400219	3532888	Varmegalvanisert	139.7 mm	125	18 mm
DIN140PL	400171	3535841	Standard	139.7 mm	125	18 mm
DIN168HD	400222	3536705	Varmegalvanisert	168.3 mm	150	18 mm
DIN168PL	400174	3535843	Standard	168.3 mm	150	18 mm
DIN219HD	400225	3536706	Varmegalvanisert	219.1 mm	200	18 mm
DIN219PL	400177	3535845	Standard	219.1 mm	200	18 mm
DIN273HD	400229	3535741	Varmegalvanisert	273 mm	250	23 mm
DIN273PL	400181	3535846	Standard	273 mm	250	23 mm
DIN323HD	400233	3535743	Varmegalvanisert	323.9 mm	300	23 mm
DIN323PL	400185	3535847	Standard	323.9 mm	300	23 mm
DIN355HD	400234	3535747	Varmegalvanisert	355.6 mm	350	23 mm
DIN355PL	400186		Standard	355.6 mm	350	23 mm
DIN406HD	400236	3535744	Varmegalvanisert	406.4 mm	400	27 mm
DIN406PL	400188		Standard	406.4 mm	400	27 mm
DIN457HD	400238	3535745	Varmegalvanisert	457 mm	450	27 mm
DIN457PL	400190		Standard	457 mm	450	27 mm
DIN508HD	400239	3535746	Varmegalvanisert	508 mm	500	27 mm
DIN508PL	400191		Standard	508 mm	500	27 mm
DIN610HD	400241		Varmegalvanisert	610 mm	600	27 mm
DIN610PL	400193		Standard	610 mm	600	27 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
DIN021HD	400197	3535506	30 mm	5 mm	58 mm
DIN021PL	400149	3535831	30 mm	5 mm	58 mm


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
DIN027HD	400199	3535507	30 mm	5 mm	64 mm
DIN027PL	400151	3535832	30 mm	5 mm	64 mm
DIN034HD	400201	3532886	30 mm	5 mm	72 mm
DIN034PL	400153	3535833	30 mm	5 mm	72 mm
DIN042HD	400203	3535849	30 mm	5 mm	82 mm
DIN042PL	400155	3535834	30 mm	5 mm	82 mm
DIN048HD	400205	3535851	30 mm	5 mm	88 mm
DIN048PL	400157	3535835	30 mm	5 mm	88 mm
DIN060HD	400208	3535852	40 mm	6 mm	108 mm
DIN060PL	400160	3535836	40 mm	6 mm	108 mm
DIN076HD	400210	3536703	40 mm	6 mm	122 mm
DIN076PL	400162	3535837	40 mm	6 mm	122 mm
DIN089HD	400212	3532887	40 mm	6 mm	136 mm
DIN089PL	400164	3535838	40 mm	6 mm	136 mm
DIN102HD	400214		50 mm	8 mm	166 mm
DIN102PL	400166	3535779	50 mm	8 mm	166 mm
DIN114HD	400216	3536704	50 mm	8 mm	178 mm
DIN114PL	400168	3535839	50 mm	8 mm	178 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
DIN140HD	400219	3532888	50 mm	8 mm	204 mm
DIN140PL	400171	3535841	50 mm	8 mm	204 mm
DIN168HD	400222	3536705	50 mm	8 mm	232 mm
DIN168PL	400174	3535843	50 mm	8 mm	232 mm
DIN219HD	400225	3536706	50 mm	8 mm	284 mm
DIN219PL	400177	3535845	50 mm	8 mm	284 mm
DIN273HD	400229	3535741	60 mm	8 mm	348 mm
DIN273PL	400181	3535846	60 mm	8 mm	348 mm
DIN323HD	400233	3535743	60 mm	8 mm	398 mm
DIN323PL	400185	3535847	60 mm	8 mm	398 mm
DIN355HD	400234	3535747	60 mm	8 mm	432 mm
DIN355PL	400186		60 mm	8 mm	432 mm
DIN406HD	400236	3535744	70 mm	10 mm	498 mm
DIN406PL	400188		70 mm	10 mm	498 mm
DIN457HD	400238	3535745	70 mm	10 mm	548 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	A
DIN457PL	400190		70 mm	10 mm	548 mm
DIN508HD	400239	3535746	70 mm	10 mm	600 mm
DIN508PL	400191		70 mm	10 mm	600 mm
DIN610HD	400241		70 mm	10 mm	710 mm
DIN610PL	400193		70 mm	10 mm	710 mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

