

Plastkabelkjertler for veggmonterte skap, CPG



Kompresjonen på hver kabel i denne kabelflensen kan justeres, og er festet med en låsemutter som minimaliserer belastningen samt at den gir beskyttelse mot inntrengning.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Tradisjonell kabel tilbehør. Kjent for utmerket strekk avlastning selv om den har høyere beskyttelses klasse.

Materiale: Polyamide PA6, og pakning i neopren.

Temperaturbestandighet: -20°C to +100°C.

Brennbarhet: V-2 i hht. UL94.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Tetthetsgrad: IP 66

Materiale: Polyamid 6; Neopren
Overflate: Glatt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie
CPG12	2411111	31mm	15mm	17mm	Lakkert stål	Veggmontert
CPG16	2411112	40mm	22mm	24mm	Lakkert stål	Veggmontert
CPG20	2411113	40mm	24mm	26mm	Lakkert stål	Veggmontert
CPG25	2411114	46mm	33mm	35mm	Lakkert stål	Veggmontert

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie
CPG32	2411115	56mm	42mm	44mm	Lakkert stål	Veggmontert
CPG40	2411116	68mm	53mm	55mm	Lakkert stål	Veggmontert
CPG50	2411117	71mm	60mm	62mm	Lakkert stål	Veggmontert
CPG63	2411118	71mm	65mm	67mm	Lakkert stål	Veggmontert

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.