


Plug-in Unit Kit med IEL håndtak, skjermet, svart, 6 U, 4 HP



KATALOGNUMMER

20848-592

Plug-in-enhet, med IEL innsetter/avtrekk svart håndtak, 6 U, front montering. Det U-formede frontpanelet muliggjør skjerming med en tekstilpakning.

FUNKSJONER

U-formet frontpanel for tekstilpakning

Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)

Aktiver installasjonen av en mikrobryter

Aktiver installasjon av kodingskopper i samsvar med IEC 60297-3-103 / IEEE 1101,10



PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 4HP

Antall pakker: 1

Håndtakstype: IEL

Montering: Front som skrues på; Bakre IU som skrues på

Pakning: Tekstil

Fremre overflate: Anodisert

Bakre flate: Etset

Behandlede kanter: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

EMC-beskyttelse: Ja

Overflate: Anodisert; Passivert

Høyde (H): 261.8mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel

Rackhøyde: 6U

Type: Frontpanel med håndtak (PIU)


Bredde (W): 20mm

Nettovekt: 0.105kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DIAGRAMMER

6 U



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.