

2000 Zestaw klamer do belek, 400 mm, 11 mm Maks. Kołnierz


NUMER KATALOGOWY

2400EG

FUNKCJE

System dla lekkich obciążeń

Zawiera klamrę i profil U



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 570180

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość (L): 400mm

A.: 25 mm

B.: 25 mm

C.: 65 mm

D.: 25 mm

E): 30.5 mm

Obciążenie statyczne 1 (F1): 1700N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 490N

Obciążenie statyczne 3 (F3): 340N

Wysokość (H): 12 mm

Szerokość (W): 25 mm

Grubość (T): 2 mm

Grubość kołnierza (FT): 11 mm Max

Rozmiar otworu (HS): 11 mm


Średnica wkrętu (Sc): 6

Moment obrotowy (TQ): 30 N·m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby chwyt był bezpieczny, profil musi przekraczać zewnętrzną krawędź każdej klamry belki.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

