

Przekręcany zacisk 4G16 z trzpieniem, CADDY ARMOUR, Szary, 24 mm Rastra T, M6 Gwintu, 11 mm Gwintu



NUMER KATALOGOWY

4G16M11

FUNKCJE

Mocuje osprzęt elektryczny do rusztu T akustycznego sufitu modułowego

Montaż nie wymaga narzędzi

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Nakrętka sprzedawana oddzielnie



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 178600

Materiał: Stal sprężysta; Stal

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Kolor: Szary


Grubość kołnierza (FT): 1.5 mm

Rozmiar siatki T: 24mm

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 11mm

Obciążenie statyczne: 220N

**OSTRZEŻENIE**

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

