


Zacisk nabijany młotkiem na kątownik, mocowanie pionowe z gwintem zewnętrznym, 3–8 mm Kołnierz, M6 Gwintu



NUMER KATALOGOWY

4H24IM11

FUNKCJE

Można używać jako podparcie dla puszek, osprzętu lub innych aplikacji na półkach belek

Zamocowany, gwintowany trzpień minimalizuje potrzebę użycia innego osprzętu

Pasuje do większości belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 170140

Materiał: Stal sprężysta; Stal


Wykończenie: nVent CADDY Armour; O cynkowane galwanicznie

Grubość kołnierza (FT): 3 - 8 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 11mm

Obciążenie statyczne: 150N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

