

Wielofunkcyjny klips, M4, M10 Pręta, 4,8 mm Drutu, 3–9.5 mm Kołnierz, 6,5 mm Otworu



NUMER KATALOGOWY

4Z34

FUNKCJE

Zapewnia mocowanie dla puszek

Wspiera gwintowane zawiesia oczkowe #10-24 i 1/4-20

Wzbudza zaufanie podczas instalowania rur osłonowych, MC/AC i w zastosowaniach niskonapięciowych



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 170650

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Rozmiar pręta (RS): M4;M6;M8;M10

Przekrój drutu: 3.9 - 4.8 mm

Grubość kołnierza (FT): 3.0 - 9.5 mm

Rozmiar otworu (HS): 6.5 mm

Wkręt w zestawie: Nie

Obciążenie statyczne 1 (F1): 110N


Obciążenie statyczne 2 (F2): 90N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Norma NEC® 300.11 wymaga dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311.

Wartość obciążenia statycznego w kierunku F2 dla części 4Z zainstalowanych na gładkim pręcie 3/8" (10mm) wynosi 15 lb (67 N).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

