

Zatraskowy zacisk rury/rury osłonowej, Stal sprężynowa, 7 mm Otworu, Gładki

NUMER KATALOGOWY

812M



Zatraskowe zaciski kanału kablowego nVent CADDY (seria M) to szybka i skuteczna metoda zabezpieczania odgałęzień kanałów kablowych w instalacjach elektrycznych. Seria M została zaprojektowana tak, aby zapewnić spójność pozycjonowania w danym zastosowaniu poprzez wyeliminowanie przesunięcia kanałów kablowych, a także zachowanie odstępów między skrzynkami elektrycznymi. Zwiększ wydajność instalacji, korzystając z naszej szerokiej gamy kanałów kablowych w swoim następnym projekcie elektrycznym.

FUNKCJE

Można stosować do montażu zarówno pionowego, jak i poziomego

Eliminuje potrzebę przesunięcia zagiętej rury osłonowej

Ręczne zamknięcie bez konieczności zastosowania narzędzi

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 177130

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Zewnętrzna średnica (OD): 18 - 30 mm



Rozmiar otworu (HS): 7 mm

Typ otworu: Bez powłoki ochronnej

Obciążenie statyczne 1 (F1): 440N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 110N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

