

Koryto kablowe z nabijanym zaciskiem, 3–8 mm

Kołnierz

NUMER KATALOGOWY

BTF24

FUNKCJE

Szybkie i proste rozwiązanie do podpierania przewodów do transmisji danych wzdłuż istniejących belek dwuteowych

Waży o połowę mniej niż tradycyjne koryto kablowe i stanowi dla niego alternatywę

Wykorzystuje utraconą przestrzeń w belce, przekształcając ją w tradycyjne koryto kablowe

Wstępnie zmontowane z 3 specjalnie zaprojektowanymi młotkowanymi klipsami kołnierzowymi EM



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 160820

Materiał: Stal


Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Grubość kołnierza (FT): 3 - 8 mm

Wysokość (H): 110 mm

Długość (L): 1500mm

Szerokość (W): 50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

