

Klamra kablowa C-EC do profilu strut, 16–20 mm OD



NUMER KATALOGOWY

C20EC

FUNKCJE

Jednoczęściowa klamra przewodu/rury osłonowej z ochronną osłoną

Do opuszczenia nie potrzeba żadnych wkrętów ani śrub

Do montażu potrzebny jest tylko śrubokręt lub klucz nasadowy

Pasuje do otwartej strony profilu strut

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 337620

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Zewnętrzna średnica (OD): 16 - 20 mm

Szerokość (W): 20 mm

Grubość (T): 1.5 mm




Moment obrotowy (TQ): 2 N·m

A.: 18 mm Min

B.: 10 mm Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wkręt jest ocynkowany galwanicznie na klamrach o zewnętrznej średnicy 40 mm lub mniej.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

