

Wielofunkcyjna klamra C, Stal, HD, 4–20 mm Kołnierz



NUMER KATALOGOWY

C20HD

FUNKCJE

Wielofunkcyjna klamra do belek

Użycie z obejmą rury osłonowej/przewodu/rury lub kwadratową podkładką dla wielofunkcyjnej klamry C

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 336100

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Grubość kołnierza (FT): 4 - 20 mm

Rozmiar otworu (HS): 14 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6


Długość wkrętu (L): 25mm

Moment obrotowy (TQ): 3 N·m

Obciążenie statyczne: 1100N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Śrubę ustalającą należy dokręcać po nachylonej stronie belki dwuteowej.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

