

Kotew wrzutowa, Stal, EG, M10 Otworu, 40 mm

NUMER KATALOGOWY

CAM10040



FUNKCJE

Wewnętrzny gwint ułatwia demontaż i wykonywanie prac serwisowych

Montaż podtylnkowy lub pod powierzchnią bazową

Odpowiedni do nadmiarowych systemów niekonstrukcyjnych na popękany i niepopękany beton

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 593200

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie


Rozmiar otworu (HS): 10 mm

Długość (L): 40mm

Średnica wiertła: 12mm

Typowe obciążenia osiowe dla ETA 14-0068 - dla zbędnych systemów niestrukturalnych

Numer części	Beton spękany C20/25	Beton niespękany C20/25	Standardowa głębokość osadzenia
CAM6030	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
CAM8030	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
CAM10040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
CAM12050	2.60 kN	2.60 kN	50 mm
CAM8030S6	1.20 kN	1.20 kN	25 mm
CAM10040S6	1.70 kN	1.70 kN	40 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

