

Łącznik usztywniający przewody rozprowadzające, mocowany do drewna/betonu, M10, M12 Pręta



NUMER KATALOGOWY

CSBBRS2MEG

FUNKCJE

Do nakrętki obrotowej można przykręcić pręt gwintowany M10 lub M12

Mocuje się do drewna lub betonu, gdzie nie jest wymagane dopuszczenie do betonu spękanego



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 402240

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta (RS): 10;12

Wysokość (H): 28.2 mm

Długość (L): 40.4mm

Szerokość (W): 26.9 mm

Średnica wkrętu (Sc): 1/4"



Długość wkrętu (L): 44.5mm

Średnica wiertła: 5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Konstrukcyjne łączniki usztywniające do przewodów rozpraszających służą wyłącznie do przytrzymywania, a nie do zawieszania orurowania systemów przeciwpożarowych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

