

# Uniwersalny wspornik konstrukcyjny, stężenie profilu strut, 20,6 mm Otworu

## NUMER KATALOGOWY

**CSBUS2**

## FUNKCJE

Stosowany w instalacjach, w przypadku których stężenie profilu strut jest ustawiany prostopadłe do konstrukcji

Jeden rozmiar klucza pasuje do całego wymaganego osprzętu, eliminując potrzebę zmiany narzędzi

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 404569

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar otworu (HS): 20.6 mm

Szerokość (W): 40.6 mm

Grubość (T): 6.4 mm

A.: 133.4 mm

B.: 12.7 mm

C.: 40.6 mm

D.: 50.8 mm



E): 66 mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Odległość cięcia stężenia wynosi +/- 25 mm zmierzonej długości.

| Obciążenia FM |                       |                                                                 |           |           |           |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Numer części  | Element usztywniający | Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej |           |           |           |
|               |                       | 30° - 44°                                                       | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBUS1        | 41 x 41 Profil strut  | 8940 N                                                          | 12630 N   | 15210 N   | 16940 N   |
| CSBUS2        | 41 x 41 Profil strut  | 8940 N                                                          | 12630 N   | 15210 N   | 16940 N   |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

