

Gwintowane zawiesie oczkowe, 50 mm Średnica, M6 Gwintu, Metal



NUMER KATALOGOWY

GR50

FUNKCJE

Można łączyć zawiesia oczkowe z innymi łącznikami nVent CADDY, aby mocować kable, przewody do kształtowników stalowych, płatwi, poziomych drutów, rusztów T, itp.

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 172920

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Średnica: 50 mm

Średnica wkrętu: 6

Typ wkrętu: Metal

Długość wkrętu: 18mm

Ostateczne obciążenie statyczne: 220N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

awiesia oczkowe nie są zalecane dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych. Patrz seria nVent CADDY Cat HP.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

