

Wieszak pręta do instalacji gwintowej, M10 Otworu 1, Gwintowany, 7 mm Otworu 2



NUMER KATALOGOWY

M10TI

FUNKCJE

Mocuje linki lub pręty do betonowych ścian

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 170910

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour



Rozmiar otworu 1 (HS1): 10 mm

Typ otworu 1: Gwintowany

Rozmiar otworu 2 (HS2): 7 mm

Typ otworu 2: Bez powłoki ochronnej

Obciążenie statyczne: 700N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

