

MTVB Przełącznik grawitacyjny z podkładką gumową, M8 Pręta, 100 mm

NUMER KATALOGOWY


MTVB8100

FUNKCJE

Komplet z prętem, nakrętką, podkładką i łącznikiem rozkładającym obciążenie

Pręt gwintowany jest zabezpieczony przed nieumyślnym usunięciem

Zatwierdzone do użycia w stacjonarnych systemach przeciwpożarowych (rury do 2")



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 584455

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta (RS): 8

Długość (L): 100mm

Średnica wiertła: 22mm


Obciążenie statyczne: 800N

Ostateczne obciążenie statyczne (F): 20kN

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne odzwierciedla maksymalne zalecane obciążenia przy mocowaniu do arkusza trapezoidalnego.

Wartość ostatecznego obciążenia statycznego nie uwzględnia charakterystyki nośności materiałów pomocniczych. Do nośności należy dodać odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

