

Owalna klamra do rur z nakrętką, 16, 18 DN, M8, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

MXOVDN1618EG

FUNKCJE

Przeznaczony do podtrzymywania wstępnie izolowanych rurek oraz zintegrowanego przewodu do zasilania słonecznych kolektorów ciepła

Kształt klamry umożliwia jej stabilne mocowanie do ściany lub stropu



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 401245

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

NB/DN: 16; 18

Rozmiar pręta (RS): M8;M10

A.: 51 mm



B.: 88 mm

Szerokość (W): 20 mm

Grubość (T): 2 mm

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 20mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

