

# Nakrętka do profilu strut bez sprężyny, Stal, EG, M12 Pręta, 8 mm



## NUMER KATALOGOWY

**NUTM12EG**

## FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 315035

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01



Rozmiar pręta (RS): 12

Grubość (T): 8 mm

Moment obrotowy (TQ): 55 N·m

| Wytrzymałość na wrywanie |            |                |        |        |
|--------------------------|------------|----------------|--------|--------|
| Numer części             | Typ kanału | Grubość kanału |        |        |
|                          |            | 2,5 mm         | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx                  | A, C       | 2000 N         | 2000 N | 2000 N |
|                          | D, E       | 2000 N         | -      | -      |
| NUTM8xx                  | A, C       | 3330 N         | 3330 N | 3330 N |
|                          | D, E       | 3330 N         | -      | -      |
| NUTM10xx                 | A, C       | 4890 N         | 4440 N | 4440 N |
|                          | D, E       | 4890 N         | -      | -      |
| NUTM12xx                 | A, C       | 4890 N         | 4660 N | 4440 N |
|                          | D, E       | 3670 N         | -      | -      |
| NUTM12Txx                | A          | 5670 N         | 5050 N | 4440 N |
|                          | D, E       | 4250 N         | -      | -      |
| NUTM16xx                 | A          | 5670 N         | 4660 N | 4440 N |
|                          | D, E       | 4250 N         | -      | -      |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

