


Pion zmienny Uniklip, 300 mm

NUMER KATALOGOWY

PCT50X300VR90



FUNKCJE

Szybkie i łatwe przejście na trasę pionową

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny UNIKLIP, który instaluje się do trzech razy szybciej

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Nie jest wymagane żadne cięcie ani modyfikacja w terenie; wystarczy wpuścić i kontynuować instalację koryta kablowego

Eliminuje problemy związane z bezpieczeństwem podczas cięcia w terenie

Beznarzędziowe, zintegrowane złącza w systemie Uniklip



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 850250

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Szerokość (W): 300 mm

Wysokość (H): 437 mm



Kąt (α): 90 ° Max

A.: 296 mm

B.: 49 mm

C.: 91 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

