

RMF Sześciokątny reduktor zewnętrzny-wewnętrzny, M8 Pręta 1, M12 Pręta 2

NUMER KATALOGOWY

RMFM8M12

FUNKCJE

Sześciokątny kształt



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 583740

Materiał: Stal



Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta 1 (RS1): 8

Rozmiar pręta 2 (RS2): 12

A.: 10 mm

B.: 13 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

