

# Kotew rozporowa, Stal, EG, M8 Pręta, 75 mm

## NUMER KATALOGOWY

**SABM8010**


## FUNKCJE

Kotwa rozporowa do wysokich obciążeń

Do spękanego i niespękanego betonu

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 & C2 (dla wiertel o średnicy 8mm i wyższej)



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 400408

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar gwintu (TS): M8

Długość (L): 75mm

Głębokość osadzenia: 55 mm


A.: 9 mm

Średnica wiertła: 8mm

# Typowe obciążenia osiowe dla ETA-12/0397

| Numer części | Beton spękany C20/25 | Beton niespękany C20/25 |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| SABM8010     | 2.4 kN               | 3.6 kN                  |
| SABM8050     | 2.4 kN               | 3.6 kN                  |
| SABM10010    | 4.3 kN               | 7.6 kN                  |
| SABM10050    | 4.3 kN               | 7.6 kN                  |
| SABM12015    | 7.6 kN               | 11.9 kN                 |
| SABM12050    | 7.6 kN               | 11.9 kN                 |
| SABM16025    | 11.9 kN              | 16.7 kN                 |
| SABM20030    | 14.3 kN              | 23.8 kN                 |
| SABM8010S6   | 2.4 kN               | 4.3 kN                  |
| SABM8050S6   | 2.4 kN               | 4.3 kN                  |
| SABM10010S6  | 4.3 kN               | 7.6 kN                  |
| SABM10050S6  | 4.3 kN               | 7.6 kN                  |

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

