

SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 19 mm Izolacji, 27 mm OD, 3/4" rury, 20 DN



NUMER KATALOGOWY

SCLI19I0027

FUNKCJE

Zmonotowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur

Klasa palności B2 zgodnie z normą DIN 4102-1

Klasa palności M1 zgodnie z NFP 92-501

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 580320

Grubość izolacji: 19 mm

Materiał: Stal; Poliizocyjanian

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Gęstość: 80 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie: 520 kPa @ 23 °C

Przewodność cieplna: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C


Zewnętrzna średnica (OD): 27 mm

Rozmiar rury: 3/4"

NB/DN: 20

Rozmiar pręta (RS): M8; M10

B.: 50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

