

nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem, 1,5 mm Linki, 2 m Długość, M6 Pręta



NUMER KATALOGOWY

SLK15L2SEM6

FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z gwintowaną końcówką

Do montażu z kotwami lub innymi elementami posiadającymi otwór gwintowany

Łączy się bezpośrednio z gwintowanymi elementami przy łącznikach trapezowych, oprawach oświetleniowych, urządzeniach HVAC, czy oznakowaniu



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196566

Materiał: Stal; Polipropylen; Stop cynku

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Zgodność z: SMACNA HVAC-DCS

Średnica liny z drutu: 1.5 mm

Długość liny z drutu: 2m

Rozmiar pręta (RS): 6

Długość wkrętu (L): 25mm

Wysokość (H): 55 mm



Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm

Kąt (a): 90 ° Max

Obciążenie statyczne: 195N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

