

Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, bez nakrętki

NUMER KATALOGOWY

TSR1220N



FUNKCJE

Może być przymocowany bezpośrednio do ściany dla aplikacji naściennych

Profil teleskopowy wysuwany do żądanej długości i blokowany w miejscu, poprzez zamknięcie sprężystym zaciskiem

Standardowy profil Strut przebiega przez całą długość elementu, dzięki czemu większość standardowych łączników może być umieszczona w dowolnym miejscu pomiędzy prętami

Zintegrowana miarka pokazuje odległości pomiędzy wiszącymi prętami w calach i centymetrach

Wspiera do siedmiu rur kablowych (osłonowych) DN50, do sześciu rur DN50 wypełnionych wodą w rozstawie co 3m lub trasy kablowe do szerokości 450mm

Rura kablowa (osłonowa) może być mocowana zarówno na górze jak i na dole profilu, co eliminuje konieczność użycia profilu podwójnego

Rura kablowa (osłonowa lub zwykła) może być ułożona bezpośrednio na profilu, oszczędzając przestrzeń między profilem, a ścianą/sufitem w budynkach z ograniczonym miejscem na instalację

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 366593

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozmiar otworu 1 (HS1): 13.7 mm

Rozmiar otworu 2 (HS2): 4.8 mm

Grubość (T): 1 mm

A.: 318 - 508 mm

B.: 356 - 546 mm

C.: 41 mm

D.: 22.2 mm

E): 35 mm


Obciążenie statyczne 1 (F1): 1330N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 880N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 reprezentuje obciążenie równomiernie rozłożone dla instalacji o szerokości 300 - 500 mm i obciążenie punktowe dla 300 - 400 mm instalacji. Obciążenie statyczne 2 stanowi obciążenie punktowe dla instalacji 400-500 mm.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

