

USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" rury, 15 DN



NUMER KATALOGOWY

USC021EG

FUNKCJE

Zawiera dwie klamry, nakrętkę i śrubę

Pasuje do otwartej strony profilu strut

Zgodny z normą Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 712045

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Zewnętrzna średnica (OD): 20.5 - 21.4 mm

Rozmiar rury: 1/2"

NB/DN: 15

Szerokość (W): 32 mm

Grubość (T): 1.5 mm

Obciążenie statyczne: 2000N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

