

# Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 130 mm

## NUMER KATALOGOWY


**WBT100SHLFSPRT**

## FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Idealne do instalacji o większym obciążeniu



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820100

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie


Długość (L): 130mm

Szerokość (W): 35 mm

Wysokość (H): 90 mm

Rozmiar otworu (HS): 11 - 14 mm

Obciążenie statyczne: 2059N



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

