

Klamra do profili strut, Stal, HD, A, C, CC Profila



NUMER KATALOGOWY

ZTA601HD

FUNKCJE

Śruba typu „U-bolt” i nakrętki w zestawie

Wymagany montaż w parach

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 387701

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Typ profilu Strut: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Rozmiar pręta (RS): 10

Grubość kołnierza (FT): 18 mm Max

Szerokość (W): 80 mm

Grubość (T): 6 mm

A.: 24 mm



B.: 45 mm

C.: 95 mm

Obciążenie statyczne: 5000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

